

マイクロピペット 新年度応援キャンペーン

キャンペーン期間：2018年4月2日～6月末

通常定価の
**20%
OFF!**



学生実験に最適なSPシリーズ

- コストパフォーマンスに優れています。
- 信頼の高い日本製。
- 軽量で手に負担をかけません。
- Pipetting感触最高を目指しました。
- 検定成績書、1年間保証付。



極微量サンプルの採取に最適なITQシリーズ

- 従来の40倍（メーカー比）ものブローアウト容積があり、微量のサンプルも完全吐出できます。
- UV照射対応。
- ギルソントタイプの10 μ lチップがご使用頂けます。
- 検定成績書、1年間保証付。



有機溶媒等にも使用可能なIT-Gシリーズ

- 有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。
- 気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装填しています（G200N除く）。
- 気化排気口付、UV照射対応。
- 検定成績書、1年間保証付。

| キャンペーンコード | 区分 | 型式 | 容量(μ l) | 最小目盛(μ l) | キャンペーン価格(円) |
|-----------|----|----------|--------------|----------------|-----------------------------------|
| 10-2352 | 6● | SP-20N | 2~20 | 0.05 | 12,000 → 9,600 |
| 10-2353 | 6● | SP-100N | 20~100 | 0.2 | 12,000 → 9,600 |
| 10-2354 | 6● | SP-200N | 20~200 | 0.5 | 12,000 → 9,600 |
| 10-2355 | 6● | SP-1000N | 200~1000 | 2 | 12,000 → 9,600 |
| 10-2331 | 6● | ITQ-2N | 0.2~2 | 0.005 | 18,000 → 14,400 |
| 10-2332 | 6● | ITQ-10N | 1~10 | 0.02 | 18,000 → 14,400 |
| 10-2341 | 6● | G200N | 20~200 | 0.5 | 19,000 → 15,200 |
| 10-2342 | 6● | G1000N | 200~1000 | 2 | 19,000 → 15,200 |
| 10-2343 | 6● | G5000N | 1000~5000 | 10 | 28,000 → 22,400 |
| 10-2344 | 6● | G10000N | 2000~10000 | 20 | 29,000 → 23,200 |

※詳しい仕様は、SAN-WEB（<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>）をご覧ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願いします。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

適合チップの詳細は裏面をご覧ください！

適合チップ対応表

| 商品名 | 適合チップ |
|------------------------------|--|
| SANSYO マイクロピペット SPシリーズ | SANSYO ピペットチップ ギルソンタイプチップ |
| ブローアウト容積増幅機構付ピペット ITQシリーズ | ギルソンタイプチップ |
| 耐薬品性ピペット IT-Gシリーズ | SANSYO ピペットチップ ギルソンタイプチップ ガラスチップ |

おすすめ適合チップをご紹介します！

SANSYO ピペットチップ



- 抜群の液切れ。
- 信頼の高い日本製。
- オートクレーブ可能（121℃・14分）。
- 材質 チップ：ポリプロピレン、ラック：ポリカーボネート
- サンプル対応可能ですのでお問合せ下さい。

☆対応機種☆

SYT、SYTR：SP-20N～200N、G200N
SBT、SBTR：SP-1000N、G1000N



| 商品コード | 区分 | 型式 | 容量(μl) | 入数 | 価格(円) |
|---------|----|------|--------|-----------|--------|
| 71-2361 | 4● | SYT | 200 | 1000本/袋 | 2,500 |
| 71-2362 | 4● | SYTR | 200 | 96本×10ラック | 9,000 |
| 71-2363 | 4● | SBT | 1000 | 1000本/袋 | 2,900 |
| 71-2364 | 4● | SBTR | 1000 | 96本×10ラック | 12,000 |

ガラスチップ

- 材質はホウケイ酸ガラス。
- ガラスチップ使用時にはアダプタが必要です。

| 商品コード | 区分 | 型式 | 品名 | 入数 | 価格(円) |
|---------|----|-----------|--------------|----|-------|
| 71-2347 | 5● | GLT-200 | G200N用チップ | 20 | 2,400 |
| 71-2348 | 5● | GLT-1000 | G1000N用チップ | 20 | 2,400 |
| 71-2349 | 5● | GLT-5000 | G5000N用チップ | 8 | 2,400 |
| 71-2350 | 5● | GLT-10000 | G10000N用チップ | 6 | 3,000 |
| 71-2357 | 5● | F-200 | G200N用アダプタ | 1 | 2,400 |
| 71-2358 | 5● | F-1000 | G1000N用アダプタ | 1 | 2,400 |
| 71-2359 | 5● | F-5000 | G5000N用アダプタ | 1 | 2,400 |
| 71-2360 | 5● | F-10000 | G10000N用アダプタ | 1 | 2,400 |

※詳しい仕様はSAN-WEB（<http://san-web.co-sansyo.co.jp/>）をご覧ください。

※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <http://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...