

最大約 45% OFF



実験のライフラインである水。
オトクに買い替えましょう。

Milli-Q® 更新キャンペーン ～アカデミア応援プラン～

ハイエンドモデル

超純水・純水製造装置

Milli-Q® IQ
7003/05/10/15

キャンペーン希望販売価格

217万円～

使い勝手 No.1 の人気機種！



● E-POD はオプション品です

超純水製造装置

Milli-Q® IQ 7000

キャンペーン希望販売価格

143万円



純水製造装置

Milli-Q® IX
7003/05/10/15

キャンペーン希望販売価格

99.9万円～

希望販売価格が
約 30% OFF



ミドルクラスモデル

IQX システム

キャンペーン希望販売価格

158.9万円～

EQX システム

キャンペーン希望販売価格

117.9万円～

希望販売価格が
約 45% OFF



Milli-Q® EQ 7008

キャンペーン希望販売価格

126.3万円～

希望販売価格が
約 43% OFF



Milli-Q® EQ 7000

キャンペーン希望販売価格

79.9万円

希望販売価格が
約 45% OFF



ELIX® Essential

キャンペーン希望販売価格

39.9万円～

希望販売価格が
約 39% OFF



キャンペーン
期間

2026年11月2日(月)～
2027年4月30日(金)ご注文分まで

対象

メルクの装置 (旧ミリポア含む) をお持ちの
教育・研究機関のお客様

お見積もりはお近くの販売店にご依頼ください。

- 設置費やオプションは別途必要となります。
- 本キャンペーン期間中の購入価格は、お取り扱い販売店とお客様間の売買契約に準じます。実価格はお取り扱い販売店へお問い合わせください。
- キャンペーン期間中に希望販売価格(税別)が予告なく変更される場合があります。その際には、変更後の希望販売価格(税別)へ割引率が適用されます。

対象製品

ハイエンドモデル		ミドルクラスモデル		
超純水・純水製造装置				
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 超純水・純水一体型で省スペース。 バツグンの使いやすさと環境配慮 (水銀フリー)・規制対応型		IQX システム (Milli-Q® IQ 7000+ELIX® Essential) ハイエンド寄りのミドルクラス	EQX システム (Milli-Q® EQ 7000+ELIX® Essential) 低コストで RO+EDI™ 水を組み合わせ	Milli-Q® EQ 7008 ワンパッケージで省スペース。 超純水だけ使用したい方向け
供給水		水道水、井水（飲用）		
超純水	採水速度	1 滴～2 L / 分 (8 段階可変スピード)	1 滴～2 L / 分 (8 段階可変スピード)	最大 2 L / 分 (3 段階可変スピード)
	採水方法	独立ディスペンサー	独立ディスペンサー	本体ディスペンサー
	採水モード	通常・定量・アシスト定量・ フットペダル (オプション)	通常・定量・アシスト定量・ フットペダル (オプション)	通常・定量・ フットペダル (オプション)
	TOC 測定	A10 TOC 計	A10 TOC 計	TOC インジケーター
純水	精製方法	ELIX® (RO + EDI™)	ELIX® (RO + EDI™)	RO
	製造速度	3 L ～ 15 L / 時	3 L ～ 10 L / 時	8 L / 時 (25℃)
	採水方法	独立ディスペンサー (オプション)	タンクコック採水	なし
	採水速度	最大 2 L / 分 (2 段階可変スピード)	タンクコック採水	—
	採水機能	通常・定量 フットペダル (オプション)	—	—

ハイエンドモデル		ミドルクラスモデル	
超純水製造装置		純水製造装置	
Milli-Q® IQ 7000		Milli-Q® EQ 7000	Milli-Q® IX 7003/05/10/15
純水製造装置を別途お持ちの方向け。水銀フリー UV ランプ搭載。使いやすさバツグン		純水製造装置を別途お持ちの方向け。低コストで超純水を精製	バツグンの使いやすさと環境配慮 (水銀フリー)・規制対応型
供給水		ELIX® などで一次処理された純水	
超純水	採水速度	1 滴～2 L / 分 (8 段階可変スピード)	最大 2 L / 分 (3 段階可変スピード)
	採水方法	独立ディスペンサー	本体ディスペンサー
	採水モード	通常・定量・アシスト定量・ フットペダル (オプション)	通常・定量・ フットペダル (オプション)
	TOC 測定	A10 TOC 計	TOC インジケーター
純水	精製方法	—	ELIX® (RO + EDI™)
	製造速度	—	3 L ～ 15 L / 時
	採水方法	—	独立ディスペンサー
	採水速度	—	最大 2 L / 分 (2 段階可変スピード)
	採水機能	—	通常・定量 フットペダル (オプション)

ご更新対象装置例

Milli-Q® Integral

Milli-Q® Advantage

Milli-Q® Direct

Milli-Q® Reference

ELIX® Advantage

DIRECT-Q® UV


'01 Milli-Q®

'01 ELIX® UV

'01 DIRECT-Q®

第 6 世代 Milli-Q®

修理パーツ販売終了装置



サイエンス系
お役立ちメディア
M-hub



かんたんカタログ検索
**カタログ
ファインダー**



メルクライフサイエンス-
メールニュース
www.merckmillipore.com/wm

掲載価格は、2026年10月時点の希望販売価格（税別）です。実際の価格は弊社製品取扱販売店へご確認ください。なお、品目、製品情報、価格等は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。記載内容は2026年9月時点の情報です。Merck, the vibrant M, and Milli-Q are trademarks of Merck KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Detailed information on trademarks is available via publicly accessible resources. ©2026 Merck KGaA, Darmstadt, Germany. All rights reserved.

メルク株式会社

アドバンスドソリューションズ ラボウォーター事業部

〒106-0041 東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 26階

製品の最新情報はこちら www.merckmillipore.com/LW

装置ご検討など営業的なお問い合わせ: lwjpcase@merckgroup.com Tel: 03-4531-3939

修理メンテナンス関連のお問い合わせ: 1139ts@merckgroup.com Tel: 03-4531-1139

LWM350-2609-2K-H