

Academic Campaign

35% OFF

キラル分離用カラム キラル アート
CHIRAL ART

大学・公的研究機関のお客様を対象に、キラル分離用カラム CHIRAL ARTを35%OFFにてご提供いたします。

期間：2018年11月12日～2019年3月31日ご注文分まで


特長

- 多糖誘導体型のキラル分離用カラム
- 広範囲なキラル化合物の分離が可能
- LC/MSなどの微量分析から大量分取まで対応
- 優れた分離能・耐久性




タイプ	充填剤名	キラルセクター
耐溶剤型	Amylose-SA	Amylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate)
	Cellulose-SB	Cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate)
	Cellulose-SC	Cellulose tris(3,5-dichlorophenylcarbamate)
	Cellulose-SJ	Cellulose tris(4-methylbenzoate)
コーティング型	Amylose-C Amylose-C Neo	Amylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate)
	Cellulose-C	Cellulose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate)

キラル分離用カラムのスクリーニングヒット率




分離件数 520件中 約90% 分離達成!

アプリケーション




Column : CHIRAL ART Cellulose-C
5 μ m, 250 X 4.6 mmI.D.
Eluent : *n*-hexane/2-propanol/formic acid/DEA*
(70/30/0.1/0.1)
Flow rate : 1.0 mL/min
Temperature : 25°C
Detection : UV at 230 nm
Injection : 2 μ L (0.2 mg/mL)

*diethylamine



Column : CHIRAL ART Cellulose-SJ
5 μ m, 250 X 4.6 mmI.D.
Eluent : *n*-hexane/ethanol/diethylamine
(95/5/0.1)
Flow rate : 1.0 mL/min
Temperature : 25°C
Detection : UV at 270 nm
Injection : 5 μ L (1 mg/mL)



Column : CHIRAL ART Cellulose-SC
5 μ m, 250 X 4.6 mmI.D.
Eluent : *n*-hexane/THF (80/20)
Flow rate : 1.0 mL/min
Temperature : 25°C
Detection : VIS at 476 nm
Injection : 5 μ L (0.5 mg/mL)

*Courtesy of Fuji Chemical Industry Co., Ltd.

オーダーリングインフォメーション

HPLC用カラム CHIRAL ART

粒子径 (μ m)	カラムサイズ 内径X長さ (mm)	製品番号							価格(円)	35%OFF 価格(円)
		耐溶剤型				コーティング型				
		Amylose-SA	Cellulose-SB	Cellulose-SC	Cellulose-SJ	Amylose-C	Amylose-C Neo	Cellulose-C		
3	2.0 X 75	KSA99S03-L502WT	KSB99S03-L502WT	KSC99S03-L502WT	KSJ99S03-L502WT	KAN99S03-L502WT	KBN99S03-L502WT	KCN99S03-L502WT	128,000	83,200
	2.0 X 100	KSA99S03-1002WT	KSB99S03-1002WT	KSC99S03-1002WT	KSJ99S03-1002WT	KAN99S03-1002WT	KBN99S03-1002WT	KCN99S03-1002WT	133,000	86,450
	2.0 X 150	KSA99S03-1502WT	KSB99S03-1502WT	KSC99S03-1502WT	KSJ99S03-1502WT	KAN99S03-1502WT	KBN99S03-1502WT	KCN99S03-1502WT	145,000	94,250
	2.0 X 250	KSA99S03-2502WT	KSB99S03-2502WT	KSC99S03-2502WT	KSJ99S03-2502WT	KAN99S03-2502WT	KBN99S03-2502WT	KCN99S03-2502WT	158,000	102,700
	3.0 X 50	KSA99S03-0503WT	KSB99S03-0503WT	KSC99S03-0503WT	KSJ99S03-0503WT	KAN99S03-0503WT	KBN99S03-0503WT	KCN99S03-0503WT	121,000	78,650
	3.0 X 75	KSA99S03-L503WT	KSB99S03-L503WT	KSC99S03-L503WT	KSJ99S03-L503WT	KAN99S03-L503WT	KBN99S03-L503WT	KCN99S03-L503WT	128,000	83,200
	3.0 X 100	KSA99S03-1003WT	KSB99S03-1003WT	KSC99S03-1003WT	KSJ99S03-1003WT	KAN99S03-1003WT	KBN99S03-1003WT	KCN99S03-1003WT	133,000	86,450
	3.0 X 150	KSA99S03-1503WT	KSB99S03-1503WT	KSC99S03-1503WT	KSJ99S03-1503WT	KAN99S03-1503WT	KBN99S03-1503WT	KCN99S03-1503WT	145,000	94,250
	3.0 X 250	KSA99S03-2503WT	KSB99S03-2503WT	KSC99S03-2503WT	KSJ99S03-2503WT	KAN99S03-2503WT	KBN99S03-2503WT	KCN99S03-2503WT	158,000	102,700
	4.6 X 50	KSA99S03-0546WT	KSB99S03-0546WT	KSC99S03-0546WT	KSJ99S03-0546WT	KAN99S03-0546WT	KBN99S03-0546WT	KCN99S03-0546WT	121,000	78,650
	4.6 X 75	KSA99S03-L546WT	KSB99S03-L546WT	KSC99S03-L546WT	KSJ99S03-L546WT	KAN99S03-L546WT	KBN99S03-L546WT	KCN99S03-L546WT	128,000	83,200
	4.6 X 100	KSA99S03-1046WT	KSB99S03-1046WT	KSC99S03-1046WT	KSJ99S03-1046WT	KAN99S03-1046WT	KBN99S03-1046WT	KCN99S03-1046WT	133,000	86,450
5	4.6 X 150	KSA99S03-1546WT	KSB99S03-1546WT	KSC99S03-1546WT	KSJ99S03-1546WT	KAN99S03-1546WT	KBN99S03-1546WT	KCN99S03-1546WT	145,000	94,250
	4.6 X 250	KSA99S03-2546WT	KSB99S03-2546WT	KSC99S03-2546WT	KSJ99S03-2546WT	KAN99S03-2546WT	KBN99S03-2546WT	KCN99S03-2546WT	158,000	102,700
	4.6 X 150	KSA99S05-1546WT	KSB99S05-1546WT	KSC99S05-1546WT	KSJ99S05-1546WT	KAN99S05-1546WT	KBN99S05-1546WT	KCN99S05-1546WT	132,000	85,800
	4.6 X 250	KSA99S05-2546WT	KSB99S05-2546WT	KSC99S05-2546WT	KSJ99S05-2546WT	KAN99S05-2546WT	KBN99S05-2546WT	KCN99S05-2546WT	145,000	94,250
	10 X 250	KSA99S05-2510WT	KSB99S05-2510WT	KSC99S05-2510WT	KSJ99S05-2510WT	KAN99S05-2510WT	KBN99S05-2510WT	KCN99S05-2510WT	483,000	313,950
	20 X 250	KSA99S05-2520WX	KSB99S05-2520WX	KSC99S05-2520WX	KSJ99S05-2520WX	KAN99S05-2520WX	KBN99S05-2520WX	KCN99S05-2520WX	966,000	627,900
	30 X 250	KSA99S05-2530WX	KSB99S05-2530WX	KSC99S05-2530WX	KSJ99S05-2530WX	KAN99S05-2530WX	KBN99S05-2530WX	KCN99S05-2530WX	1,725,000	1,121,250

※ガードカートリッジカラムはWebサイトをご覧ください(本キャンペーンの対象外です)。

※SFC用カラム Alcyon SFC CSPもラインナップしています。詳細はWebサイトをご覧ください(本キャンペーンの対象外です)。

キャンペーンのお申し込みについて

※本キャンペーン(価格)の適用は専用申込書をご利用ください。専用申込書はWebサイトからダウンロード可能です。

※専用申込書を弊社製品取扱代理店様にお渡しいただきますようお願いいたします。

※キャンペーン期間中何回でもお申し込み可能です。

※価格には消費税を含みません。

専用申込書のダウンロードはこちらから



<http://www.ymc.co.jp/campaign/2018/ac/>

YMC 株式会社ワイエムシ

お問い合わせ先: 営業本部

京都/〒600-8106 京都市下京区五条通烏丸西入醍醐町284 YMC烏丸五条ビル4F
TEL. (075) 342-4503 FAX. (075) 342-4530

東京/〒108-0014 東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田601号室
TEL. (03) 5439-9790 FAX. (03) 5439-9791

URL <http://www.ymc.co.jp>

販売店